

PM1618



Spyletrykktransmitttere

PM-,40BREA01-E-ZVG/US



- 1 spor med tetningsring (DIN EN ISO 1179-2)
2 G1 tettingskjegle ekstern tråd



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1			
Måleområde	-0,05...0,40 bar	-50,00...400,00 mbar	-0,72...5,80 psi	-5,00...40,00 kPa
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjegle			

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter		
Måleelement	keramisk-kapasitiv trykkmålecelle		
Temperaturovervåking	nei		
Applikasjon	innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien		
Medier	viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser		
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...150,00		
Min. sprengningstrykk	30 000,00 mbar	435,00 psi	3 000,00 kPa
Trykklassifisering	8 000,00 mbar	116,00 psi	800,00 kPa
Vakuummotstand [mbar]	-1 000,00		
Type av trykk	relativt trykk		
Ingen død-plass	ja		

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
--------------------	------------------



Spyletrykktransmittere

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)			
Beskyttelsesklasse		III			
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja			
Måleprinsipp		hydrostatisk			
Integrert vaktbikkje		ja			
2-leder					
Strømforbruk	[mA]	3,50...21,50			
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	1,00			
3-leder					
Strømforbruk	[mA]	< 45,00			
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	0,50			
Innganger / utganger					
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1			
Utganger					
Totalt antall utganger		2			
Utgangssignal		analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar)			
Antall digitale utganger		1; (IO-Link)			
Antall analoge utganger		1			
Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00; (skalerbar)			
Maks. last	[Ω]	700,00; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)			
Beskyttelse mot kortslutning		ja			
Overbelastningsbeskyttelse		ja			
Måle - / innstillingsområde					
Måleområde		-0,05...0,40 bar	-50,00...400,00 mbar	-0,72...5,80 psi	-5,00...40,00 kPa
Analogt startpunkt		-50,00...320,00 mbar	-0,72...4,64 psi	-5,00...32,00 kPa	
Analogt endepunkt		30,00...400,00 mbar	0,43...5,80 psi	3,00...40,00 kPa	
I trinn av		0,10 mbar	0,00 psi	0,01 kPa	
Fabrikkinnstilling		ASP = 0,0 bar	AEP = 400 mbar		
Nøyaktighet/avvik					
Repeterbarhet	[X21]	< ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)			
Egenskaper avvik	[X21]	< ± 0,2 (DIN EN 61298-2); (inkl. nullpunkt-og spennfeil, ikke-linearitet, hysteres; Turn down 1:1)			
Linearitetsavvik	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Hysteres avvik	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)			
Langsiktig stabilitet	[X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)			
Total avvik over temperaturområde		Temperaturspenn		totalt avvik	
		-25...15 °C		Egenskaper avvik ± 0,1 % av spennvidden / 10 K	
		15...80 °C		Egenskaper avvik	
		80...150 °C		Egenskaper avvik ± 0,15 % av spennvidden 10 K	
Merknader om nøyaktighet / avvik		For ytterligere detaljer se avsnitt Diagrammer og grafer			



Spyletrykktransmittere

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Responstid		
Demping for den analoge utgangen dAA	[s]	0,00...4,00
2-leder		
Trinn responstid analog utgang	[ms]	30,00
3-leder		
Trinn responstid analog utgang	[ms]	7,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO modus	nei	
Nødvendig hovedporttype	A	
Prosessdata analog	3,00	
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,20
IO-Link oppløsning trykk	[mbar]	0,10
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon	bit lengde
	Trykk	16
	Enhetsstatus	4
IO-Link-funksjoner (acyclical)	applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1410
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	364,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	336,80
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT	
Materiale (fuktede deler)	keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	20,00
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd tettingskjele	

PM1618



Spyletrykktransmittere

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Displayer/driftselementer

Displayenhet mbar; psi; kPa; mmWS; inH2O

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling



- 1 tilkobling for 2-tråds drift (analog)
 - 2 tilkobling for 3-tråds drift (analog / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
OUT2 : analog utgang



Spyletrykktransmittere

PM-,40BREA01-E-ZVG/US

Diagrammer og grafer

omgivelsestemperaturen påvirker
nøyaktigheten



X Temperatur
Y totalt avvik