




Innfelt trykksensor med display

PI-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: PI2653

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 7-segments LED-skjerm
2 programmeringsknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Måleområde [bar]	0,00...25,00
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Applikasjon	innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien
Installasjon	fritt roterbart hus 350°
Medier	viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...125,00; (145 max. 1h)
Min. sprengningstrykk [bar]	350,00
Trykklassifisering [bar]	100,00
Type av trykk	relativt trykk
Ingen død-plass	ja



Innfelt trykksensor med display

PI-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

Elektriske data										
Driftsspenning	[V]	20,00...30,00 DC								
Strømforbruk	[mA]	< 60,00								
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)								
Beskyttelsesklasse		III								
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja								
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	0,20								
Integrert vaktbikkje		ja								
Innganger / utganger										
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1									
Utganger										
Totalt antall utganger		2								
Utgangssignal		koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar)								
Elektrisk design		PNP								
Antall digitale utganger		1								
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00								
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00								
Antall analoge utganger		1								
Analog strømutfgang	[mA]	4,00...20,00								
Maks. last	[Ω]	500,00								
Beskyttelse mot kortslutning		ja								
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert								
Overbelastningsbeskyttelse		ja								
Måle - / innstillingsområde										
Måleområde	[bar]	0,00...25,00								
Sett punkt SP	[bar]	0,20...25,00								
I trinn av	[bar]	0,10								
Nøyaktighet/avvik										
Byttepunkts nøyaktighet	[X16]	< ± 1,5								
Repeterbarhet	[X16]	< ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K)								
Egenskaper avvik	[X16]	< ± 1,0								
Temperaturavvik per 5 år		< ± 0,3								
Responstid										
Byttefrekvens for en gitt sett responstid for en utgang	Responstid (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Svitsjefrekvens	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Responstid	[ms]	ved rektangulær trykkkarakteristikk; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; tilbakestillingspunkt (rPx) = 30 %								
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50								
Maks. responstid analog utgang	[ms]	3,00								



Innfelt trykksensor med display

PI-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	programmeringsknapp	
Alternativer for parameterinnstilling	hysteres / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Damping	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); keramikk; PTFE	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, rød
	funksjonsskjerm	7-segments LED-skjerm
	målte verdier	7-segments LED-skjerm
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		
		

PI3653



Innfelt trykksensor med display

PI-025-SEA01-KFPKG/US/ /P

Tilkobling

