


PN2599



Trykksensor med display

PN-1-1BREG14-MFRKG/US/ IV



- 1 alfanumerisk skjerm 4-sifret rød/grønn
- 2 LED-er Displayenhet / koblingsstatus
- 3 programmeringsknapp
- 4 øvre del av huset kan roteres 345°
- 5 Forsegling



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1					
Måleområde	-1,00...1,00 bar	-1 000,00...1 000,00 mbar	-14,50...14,50 psi	-29,50...29,50 inHg	-401,00...401,00 inH2O	100,00...100,00 kPa
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5					

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter		
Måleelement	keramisk-kapazitiv trykkmålecelle		
Applikasjon	for industrielle applikasjoner		
Medier	væsker og gasser		
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00		
Min. sprengningstrykk	30 000,00 mbar	450,00 psi	3 000,00 kPa
Trykklassifisering	10 000,00 mbar	145,00 psi	1 000,00 kPa
Vakuummotstand [mbar]	-1 000,00		
Type av trykk	relativt trykk; vakuum		

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA]	< 35,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse	III



Trykksensor med display

PN-1-1BREG14-MFRKG/US/ /V

Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	0,30
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
------------------------------	---

Utganger

Totalt antall utganger	2
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektrisk design	PNP/NPN
Antall digitale utganger	2
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	< 500,00
Antall analoge utganger	1
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00; (skalerbar 1:5)
Maks. last [Ω]	500,00
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00; (skalerbar 1:5)
Min. last motstand [Ω]	2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-1,00...1,00 bar	-1 000,00...1 000,00 mbar	-14,50...14,50 psi	-29,50...29,50 inHg	-401,00...401,00 inH2O	100,00...100,00 kPa
Analogt startpunkt	-1 000,00...600,00 mbar	-14,50...8,70 psi	-29,50...17,70 inHg	-402,00...240,00 inH2O	-100,00...60,00 kPa	
Analogt endepunkt	-600,00...1 000,00 mbar	-8,70...14,50 psi	-17,70...29,50 inHg	-240,00...402,00 inH2O	-60,00...100,00 kPa	

Factory setting / CMPT = 2

Sett punkt SP	-985,00...1 000,00 mbar	-14,30...14,50 psi	-29,20...29,50 inHg	-396,00...402,00 inH2O	-98,50...100,00 kPa
Tilbakestill punkt rP	-995,00...990,00 mbar	-14,45...14,40 psi	-29,40...29,30 inHg	-400,00...398,00 inH2O	-99,50...99,00 kPa
Min. forskjellen mellom SP og rP	10,00 mbar	0,15 psi	0,30 inHg	4,00 inH2O	1,00 kPa
I trinn av	5,00 mbar	0,05 psi	0,10 inHg	2,00 inH2O	0,50 kPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Sett punkt SP	-987,00...1 000,00 mbar	-14,32...14,50 psi	-29,20...29,50 inHg	-396,00...401,00 inH2O	-98,70...100,00 kPa
Tilbakestill punkt rP	-996,00...992,00 mbar	-14,44...14,38 psi	-29,40...29,30 inHg	-400,00...398,00 inH2O	-99,60...99,20 kPa
Min. forskjellen mellom SP og rP	9,00 mbar	0,12 psi	0,30 inHg	4,00 inH2O	0,90 kPa



Trykksensor med display

PN-1-1BREG14-MFRKG/US/ IV

I trinn av	1,00 mbar	0,01 psi	0,10 inHg	1,00 inH2O	0,10 kPa
Nøyaktighet/avvik					
Byttepunkts nøyaktighet	[X21]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)			
Repeterbarhet	[X21]	< ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)			
Egenskaper avvik	[X21]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)			
Hysteresis avvik	[X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)			
Langsiktig stabilitet	[X21]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; Hver 6. måned)			
Temperaturkoeffisient nullpunkt	[X22]	< ± 0,2; (-0...80 °C)			
Temperatur koeffisient span	[X22]	< ± 0,2; (-0...80 °C)			
Merknader om nøyaktighet / avvik	bryterpunktsnøyaktighet, linearitetsfeil under DNV GL: < ± 1%: < ± 1%				
Responstid					
Responstid	[ms]	< 1,50			
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr	[s]	0...50			
Demping prosess verdi dAP	[s]	0,00...4,00			
Demping for den analoge utgangen dAA	[s]	0,00...4,00			
Maks. responstid analog utgang	[ms]	3,00			
Programvare / programmering					
Alternativer for parameterinnstilling	hysteresis / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet; strøm/spenning utgang				
Grensesnitt					
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link				
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Links fordeler	1.1				
SDCI standard	IEC 61131-9				
SIO modus	ja				
Nødvendig hovedporttype	A; (når pin 2 ikke er tilkoblet: B)				
Støttede DeviceIDs	Type drift		DeviceID		
	Factory setting / CMPT = 2		467		
	Status_B High Resolution / CMPT = 3		983		
Merk	For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"				
Factory setting / CMPT = 2					
Profiler	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
Min. prosess syklus tid	[ms]	2,30			
IO-Link oppløsning trykk	[mbar]	1,00			
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon		bit lengde		
	Trykk		14		
	binær veksling informasjon		2		
IO-Link-funksjoner (acyclical)	applikasjonsspesifikk tagg				



Trykksensor med display

PN-1-1BREG14-MFRKG/US/ /V

Status_B High Resolution / CMPT = 3		
Profiler		Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,00
IO-Link oppløsning trykk	[mbar]	1,00
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon	bit lengde
	Trykk	16
	Enhetsstatus	4
	binær veksling informasjon	2
IO-Link-funksjoner (acyclical)	applikasjonsspesifikk tagg	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	138,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	J012
Direktivet for trykkutstyr	Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	264,50
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); Al2O3 (keramikk); FKM	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2); innvendig tråd:M5	
Prosessforbindelsestetting	FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
Begrensningselement integrert	nei (kan ettermonteres)	
Displayer/driftselementer		
Display	Displayenhet	5 x LED, grønn (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg)
	koblingsstatus	2 x LED, gul
	målte verdier	alfanumerisk skjerm, rød/grønn 4-sifret
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

PN2599



Trykksensor med display


PN-1-1BREG14-MFRKG/US/ IV

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling



OUT1 Koblingsutgang
 IO-Link

OUT2 Koblingsutgang
 analog utgang
 Lederfarger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå

WH = hvit