




Trykktransmittere

PU-400-SEG14-B-DVG/DE



1 Forsegling



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1		
Måleområde	0,00...400,00 bar	0,00...5 800,00 psi	0,00...40,00 MPa
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)		

Applikasjon

Applikasjon	for mobile applikasjoner		
Medier	væsker og gasser		
Mediumtemperatur [°C]	-40,00...125,00		
Min. sprengningstrykk	1 700,00 bar	24 655,00 psi	170,00 MPa
Trykkklassifisering	1 000,00 bar	14 500,00 psi	100,00 MPa
Merknad om trykkvurdering	statisk		
Vakuummotstand [mbar]	-1 000,00		
Type av trykk	relativt trykk		

Elektriske data

Driftsspenning [V]	16,00...32,00 DC		
Strømforbruk [mA]	< 12,00		
Min. isolasjonsmotstand [MΩ]	100,00; (500 V DC)		
Beskyttelsesklasse	III		
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja		
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 0,10		

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	analogt signal
Antall analoge utganger	1
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00



Trykktransmitttere

PU-400-SEG14-B-DVG/DE

Min. last motstand	[Ω]	2 000,00	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Måle - / innstillingsområde			
Måleområde		0,00...400,00 bar	0,00...5 800,00 psi 0,00...40,00 MPa
Nøyaktighet/avvik			
Repeterbarhet	[X21]	< ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K)	
Egenskaper avvik	[X21]	< ± 0,8; (inkl. drift ved overstrømming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysteres)	
Linearitetsavvik	[X21]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)	
Hysteres avvik	[X21]	< ± 0,2	
Langsiktig stabilitet	[X21]	< ± 0,1; (Hver 6. måned)	
Temperaturkoeffisient nullpunkt	[X22]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)	
Temperatur koeffisient span	[X22]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)	
Responstid			
Trinn responstid analog utgang	[ms]	2,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...100,00	
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00	
Beskyttelse		IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger			
EMC		i samsvar med UN ECE R10, rev. 5	(E1 kompatibel)
		ISO 11452-2	100 V/m
		DIN EN 61326-1	
Støtmotstand		DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Vibrasjonsmotstand		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	640,00	
Direktivet for trykkutstyr		Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	61,50	
Materialer		1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPS	
Materiale (fuktede deler)		1.4542 (17-4 PH / 630)	
Min. trykksykluser		60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk)	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering)	
Prosesstillkobling		gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd (DIN EN ISO 1179-2)	
Prosessforbindelsestetting		HNBR (DIN EN ISO 1179-2)	
Begrensningselement integrert		ja	
Merknader			
Merknader		BFSL = Best Fit Straight Line LS = grenseverdi innstilling	
Antall i forpakning		1,00 stk.	

PU5700




Trykktransmittere


PU-400-SEG14-B-DVG/DE

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt (DT04-3P); Maksimal kabellengde: 30 m



Tilkobling



OUT

analog utgang