




Inkrementell koder med solid skaft

RB-0500-I24/L2E

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 referansemerke
2 M3 Dybde 5 mm



Produktegenskaper

Oppløsning	500,00 oppløsning
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	150,00

Utganger

Elektrisk design	HTL
Maks. gjeldende belastning [mA] per utgang	50,00
Svitsjefrekvens [kHz]	160,00
Type kortslutningsbeskyttelse	< 60 s
Faseforskjell A og B [°]	90,00

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	500,00 oppløsning
------------	-------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...70,00
Lagringstemperatur [°C]	-30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	98,00
Beskyttelse	IP 66

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand	10 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	Ø 36,50 / L = 38,00
Materialer	aluminium



Inkrementell koder med solid skaft

RB-0500-I24/L2E

Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	10 000,00
Maks. startmoment [Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C]	20,00
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00
Akselmateriale	stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N]	5,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N]	10,00


Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; radial, kan også brukes aksialt

hvit/grønn	0V
brun / grønn	L+
brun	A
grønn	0V A
grå	B
rosa	0V B
rød	0 indeks
svart	0V 0 indeks
lilac	feil invertert
skjerm	hus

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram



rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)