

RM6115



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RM-4096-S24/S A

Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Beskyttelse		IP 64

Tester/godkjenninger

Støtmotstand		100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		15 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data


Materialer		aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]		10 000,00
Maks. startmoment [Nm]		1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C]		20,00
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter [mm]		6,00
Akselmateriale		stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N]		10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N]		20,00

Merknader

Merknader	Ledninger/pinner som ikke er tilkoblet (n.c.) må ikke brukes.
-----------	---

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial; Maksimal kabellengde: 100 m



1	klokke invertert
2	klokke
3	data
4	data invertert
5	n.c.
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	10...30V
12	0V

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram



klokke
data