



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RMS0025-C24/E

Adressering		adressevelgerbryter; 0...126	
Grensesnitt			
Grensesnitt for kommunikasjon		CAN	
CAN			
Protokoll		CANopen	
Fabrikkinnstilling		Overføringshastighet: 125 kBit/s	
		node ID: 32	
Versjon		DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-40,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet		[%]	98,00
Beskyttelse		IP 65; (på huset: IP 65; på akslen: IP 64)	
Tester/godkjenninger			
Støtmotstand			100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand			10 g (10...1000 Hz)
MTTF		[ANN]	13,00
Mekaniske data			
Vekt		[g]	567,50
Dimensjoner		[mm]	Ø 58,00 / L = 94,00
Materialer		aluminium	
Maks. revolusjon, mekanisk		[U/min]	6 000,00
Akseldesign		Solid aksel	
Akseldiameter		[mm]	6,00
Akselmateriale		stål (1.4104)	
Maks. aksellast aksial (ved akselenden)		[N]	40,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden)		[N]	110,00
Festeflens		synkro-flens	
Displayer/driftselementer			
Display		Preoperational Mode	LED, grønn blinkende
		Operational Mode	LED, grønn
		feilmelding	LED, rød blinkende
Elektrisk tilkobling			
terminalstripe i terminalkammeret:			