


## Inkrementell koder med solid skaft

RB-0060-I24/S

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 referansemerke  
2 M3 Dybde 5 mm



## Produktegenskaper

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Oppløsning         | 60,00 oppløsning |
| Akseldesign        | Solid aksel      |
| Akseldiameter [mm] | 6,00             |

## Applikasjon

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Spesiell egenskap | Halogenfri |
|-------------------|------------|

## Elektriske data

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
| Strømforbruk [mA]  | 150,00           |

## Utganger

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Elektrisk design                           | HTL    |
| Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00  |
| Svitsjefrekvens [kHz]                      | 160,00 |
| Type kortslutningsbeskyttelse              | < 60 s |
| Faseforskjell A og B [°]                   | 90,00  |

## Måle - / innstillingsområde

|            |                  |
|------------|------------------|
| Oppløsning | 60,00 oppløsning |
|------------|------------------|

## Driftsforhold

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]       | -20,00...70,00  |
| Lagringstemperatur [°C]         | -30,00...100,00 |
| Maks. relativ luftfuktighet [%] | 98,00           |
| Beskyttelse                     | IP 64           |

## Tester/godkjenninger

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Støtmotstand       | 100 g (6 ms)        |
| Vibrasjonsmotstand | 10 g (55...2000 Hz) |




## Inkrementell koder med solid skaft

RB-0060-I24/S

| Mekaniske data                                |         |                     |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------|
| Dimensjoner                                   | [mm]    | Ø 36,50 / L = 38,00 |
| Materialer                                    |         | aluminium           |
| Maks. revolusjon, mekanisk                    | [U/min] | 10 000,00           |
| Maks. startmoment                             | [Nm]    | 1,00                |
| Referanse temperatur dreiemoment              | [°C]    | 20,00               |
| Akseldesign                                   |         | Solid aksel         |
| Akseldiameter                                 | [mm]    | 6,00                |
| Akselmateriale                                |         | stål (1.4104)       |
| Maks. aksellast aksial (ved akselenden)       | [N]     | 5,00                |
| Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) | [N]     | 10,00               |

| Elektrisk tilkobling            |  |
|---------------------------------|--|
| Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri   |  |
| Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.6) |  |



|        |                |
|--------|----------------|
| 1      | 0V B           |
| 2      | n.c.           |
| 3      | 0 indeks       |
| 4      | 0V 0 indeks    |
| 5      | A              |
| 6      | 0V A           |
| 7      | feil invertert |
| 8      | B              |
| 9      | n.c.           |
| 10     | 0V             |
| 11     | n.c.           |
| 12     | 10...30V       |
| Skjerm | hus            |

| Diagrammer og grafer |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Pulsdiagram          | <p>rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)</p> |