


RMS001



Trekkwirekoder

DRAW WIRE ENCODER



1 malje Ø 5mm



Produktegenskaper

Oppløsning	8 192,00 Trinn; 16,00 revolusjoner; 17,00 bit
------------	---

Applikasjon

Funksjon prinsipp	absolutt
Deteksjonssystem	magnetisk
Applikasjon	koder

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	8,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	500,00
Oppgjørstid	[ms]	32,00



Trekkwirekoder

DRAW WIRE ENCODER

Innganger / utganger			
Antall innganger og utganger		Antall analoge utganger: 1	
Utganger			
Antall analoge utganger		1	
Analog strømutgang [mA]		4,00...20,00	
Maks. last [Ω]		500,00	
Nøyaktig analog utgang [%]		0,1	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Måle - / innstillingsområde			
Oppløsning		8 192,00 Trinn; 16,00 revolusjoner; 17,00 bit	
Nøyaktighet/avvik			
Nøyaktighet		± 0,02 % FSO	
Repeterbarhet		± 0,006 % FSO	
Programvare / programmering			
Alternativer for parameterinnstilling		startposisjon; sluttposisjon; sentral posisjon	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-40,00...85,00	
Lagringstemperatur [°C]		-40,00...85,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]		95,00; (kondens ikke tillatt)	
Beskyttelse		IP 64; (på huset: IP 65)	
Tester/godkjenninger			
MTTF [ANN]		241,00	
Mekaniske data			
Vekt [g]		561,00	
Materialer		hus: stål;; trådtrommel: aluminium; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt	
Maks. måle lengde [mm]		1 900,00	
Trådtrommel omkrets [mm]		150,00	
Tråddiameter [mm]		0,45	
Trådforbindelse		Ø 5 mm; (malje)	
Trådegenskaper	maks. hastighet av trådforskyvning	[m /s]	2
	maks. wire-akselerasjon	[g]	12
	maks. forlengelsekraft	[N]	5
	maks. tilbaketrekningskraft	[N]	3,5




Trekkwirekoder

DRAW WIRE ENCODER

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12, for aksial bruk; koding: A



- 1 L+
- 2 analog utgang
- 3 L-
- 4 Set2
- 5 Set1