



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

No scale drawing available



Produktegenskaper

Oppløsning	8 192,00 Trinn; 13,00 bit
Grensesnitt for kommunikasjon	feltbuss via gateway
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	10,00

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	10,00
Driftsspenning [V]	5,00 DC; (fra gatewayen)
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Maks. revolusjon electrical [U/min]	6 000,00

Utganger

Kode	Dobbelkode
Kodesignal	datainntasting; TTL-kompatible signaler; klokke og klokke (inv.) fra førere til RS 485; dataoutput; synkron seriell; TTL-kompatible signaler, data og data (inv.); inkrementelle signaler; 2 sinusformede inkrementelle signaler (A og B); fase skiftet av 90°; 1 Vss 512 signal perioder per omdreining

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	8 192,00 Trinn; 13,00 bit
------------	---------------------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	feltbuss via gateway
-------------------------------	----------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...100,00
Lagringstemperatur [°C]	-30,00...100,00



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-8192-E05/R5B

Beskyttelse	IP 64
-------------	-------

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand	10 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data

Materialer	aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	12 000,00
Maks. startmoment [Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C]	20,00
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	10,00
Akselmateriale	stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N]	20,00


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR

Koblinger: 1 x M23; Maksimal kabellengde: 150 m



1	+5V sensor
2	n.c.
3	n.c.
4	0V sensor
5	n.c.
6	n.c.
7	+5V Up
8	klokke
9	klokke invertert
10	0V Un
11	skjerm
12	B (+)
13	B (-)
14	data
15	A (+)
16	A (-)
17	data invertert