





Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-1024-G24/N1B

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: RN6026

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 M4 Dybde 5 mm



Produktegenskaper

Oppløsning	1 024,00 Trinn; 10,00 bit
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	10,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Maks. revolusjon electrical [U/min]	6 000,00

Utganger

Elektrisk design	HTL
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	20,00
Kode	Grå kode; (økende kodeverdier når de dreies med urviseren (sett på akselen))

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	1 024,00 Trinn; 10,00 bit
------------	---------------------------


Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	98,00
Beskyttelse	IP 64



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-1024-G24/N1B

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand		100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 52,00
Materialer		aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]		10 000,00
Maks. startmoment	[Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment	[°C]	20,00
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter	[mm]	10,00
Akselmateriale		stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden)	[N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden)	[N]	20,00
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 1 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; radial		
brun	10...30V	
gul/brun	10...30V sensor	
hvit	0V	
hvit/gul	0V sensor	
grønn	utløse A invertert 5...30V	
gul	utløse B invertert 5...30V	
hvit/grå	bit 10 (MSB) invertert	
brun / grønn	bit 10 (MSB)	
hvit/grønn	bit 9	
rød/blå	bit 8	
grå/rosa	bit 7	
lilac	bit 6	
svart	bit 5	
rød	bit 4	
blå	bit 3	
rosa	bit 2	
grå	bit 1	
Skjerm	hus	
Diagrammer og grafer		
Pulsdiagram	 utløse A invertert utløse B invertert spor 3...10 spor 1...2	