




Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RMV Profibus

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: RM3007

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 M4 Dybde 5 mm



Produktegenskaper

Oppløsning	8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit
Grensesnitt for kommunikasjon	PROFIBUS DP
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	10,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Maks. revolusjon electrical [U/min]	6 000,00

Utganger

Kode	Dobbelkode
------	------------

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	8 192,00 Trinn; 4 096,00 revolusjoner; 25,00 bit
------------	--

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	telleretningen til kodeverdiene; Oppløsning; nullpunkt; grensebrytere HI og LO; bevegelsesindikator; separation multisving/enkeltsving
Diagnostiske funksjoner	alarm; advarsler; Status; serienummeret til koderen
Adressering	adressevelgerbryter; 0...126



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RMV Profibus

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
Transmisjonstandard	DPV0 Class 2 (EN50170)	
Overføringshastighet	...12 Mbit/s	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...70,00	
Beskyttelse	IP 66; (på huset: IP 67; på akslen: IP 67)	
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand		100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vekt [g]	622,00	
Dimensjoner [mm]	Ø 58,00 / L = 100,00	
Materialer	aluminium	
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	12 000,00	
Maks. startmoment [Nm]	1,00	
Referanse temperatur dreiemoment [°C]	20,00	
Akseldesign	Solid aksel	
Akseldiameter [mm]	10,00	
Akselmateriale	stål (1.4104)	
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N]	10,00	
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N]	20,00	
Festeflens	klemflens	
Elektrisk tilkobling		
terminalstripe i terminalkammeret: ; Maksimal kabellengde: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)		