




Inkrementell koder med solid skaft

RU-1024-I05/J

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 referansemerke
- 2 M4 Dybde 5 mm



Produktegenskaper		
Oppløsning		1 024,00 oppløsning
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter	[mm]	6,00
Elektriske data		
Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Driftsspenning	[V]	5,00 DC
Strømforbruk	[mA]	150,00
Utganger		
Elektrisk design		TTL
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	20,00
Svitsjefrekvens	[kHz]	300,00
Faseforskjell A og B	[°]	90,00
Måle - / innstillingsområde		
Oppløsning		1 024,00 oppløsning
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	98,00
Beskyttelse		IP 64




Inkrementell koder med solid skaft

RU-1024-I05/J

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand		100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		15 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 77,50
Materialer		aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]		12 000,00
Maks. startmoment	[Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment	[°C]	20,00
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter	[mm]	6,00
Akselmateriale		stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden)	[N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden)	[N]	20,00
Festeflens		synkro-flens

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksial



1	B invertert
2	L+ sensor
3	0 indeks
4	0 indeks invertert
5	A
6	A invertert
7	feil invertert
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V sensor
12	L+
Skjerm	hus

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram	rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)
-------------	--