




Inkrementell koder med solid skaft

RU-1024-I05/S1

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 referansemerke
- 2 M4 Dybde 5 mm



Produktegenskaper		
Oppløsning		1 024,00 oppløsning
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter	[mm]	6,00
Elektriske data		
Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Driftsspenning	[V]	5,00 DC
Strømforbruk	[mA]	150,00
Utganger		
Elektrisk design		TTL
Maks. gjeldende belastning	[mA]	20,00
Svitsjefrekvens	[kHz]	300,00
Faseforskjell A og B	[°]	90,00
Måle - / innstillingsområde		
Oppløsning		1 024,00 oppløsning
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	98,00
Beskyttelse		IP 64



Inkrementell koder med solid skaft

RU-1024-I05/S1

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand	10 g (55...2000 Hz)


Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	Ø 58,00 / L = 46,00
Materialer	aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	12 000,00
Maks. startmoment [Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment [°C]	20,00
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00
Akselmateriale	stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden) [N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden) [N]	20,00
Festeflens	synkro-flens

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR; radial

Koblinger: 1 x Bajonett (ifm 1000.2)



PIN 1	A
PIN 2	A invertert
PIN 3	B
PIN 4	B invertert
PIN 5	L+ sensor
PIN 6	0 indeks
PIN 7	0 indeks invertert
PIN 9	L+ (Up)
PIN 10	0V sensor
PIN 11	hus
PIN 12	0V (Un)

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram	rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)
-------------	--