


Inkrementell koder med solid skaft

RU-2500-I05/P1

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- | | |
|---|----------------|
| 1 | referansemerke |
| 2 | M4 Dybde 5 mm |



Produktegenskaper

Oppløsning	2 500,00 oppløsning
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Elektriske data

Driftsspennings toleranse	[%]	10,00
Driftsspennning	[V]	5,00 DC
Strømforbruk	[mA]	150,00

Utganger

Elektrisk design		TTL
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	20,00
Svitsjefrekvens	[kHz]	300,00
Faseforskjell A og B	[°]	90,00

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	2 500,00 oppløsning
------------	---------------------



Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...100,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	98,00
Beskyttelse		IP 64



Inkrementell koder med solid skaft

RU-2500-I05/P1

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand		100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 46,00
Materialer		aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]		12 000,00
Maks. startmoment	[Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment	[°C]	20,00
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter	[mm]	6,00
Akselmateriale		stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden)	[N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden)	[N]	20,00
Festeflens		synkro-flens
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 1 m, PUR; aksial		
Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.1)		
		
rosa (1)	B invertert	
blå (2)	+5V sensor	
rød (3)	0 indeks	
svart (4)	0 indeks invertert	
brun (5)	A	
grønn (6)	A invertert	
lilac (7)	feil invertert	
grå (8)	B	
PIN 9	n.c.	
hvit/grønn (10)	0V (Un)	
hvit (11)	0V sensor	
brun / grønn (12)	+5V (Up)	
skjerm	hus	
Diagrammer og grafer		
Pulsdiagram		
	rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)	