




Inkrementell koder med solid skaft

RU10000-I05/K

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: RUP500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 referansemerke
- 2 M4 Dybde 6 mm



Produktegenskaper

Oppløsning	10 000,00 oppløsning
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Applikasjon

Funksjon prinsipp	inkrementell
-------------------	--------------

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	10,00
Driftsspenning [V]	5,00 DC
Strømforbruk [mA]	150,00

Utganger

Elektrisk design	TTL
Maks. gjeldende belastning [mA]	20,00
Svitsjefrekvens [kHz]	300,00
Faseforskjell A og B [°]	90,00

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	10 000,00 oppløsning
------------	----------------------



Inkrementell koder med solid skaft

RU10000-I05/K

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Beskyttelse		IP 64
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand		100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		15 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	417,80
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 46,70
Materialer		aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	12 000,00
Maks. startmoment	[Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment	[°C]	20,00
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter	[mm]	6,00
Akselmateriale		stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden)	[N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden)	[N]	20,00
Festeflens		synkro-flens
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial		
rosa (1)	hus B invertert	
blå (2)	L+ sensor	
rød (3)	0 indeks	
svart (4)	0 indeks invertert	
brun (5)	A	
grønn (6)	A invertert	
lilac (7)	feil invertert	
grå (8)	B	
PIN 9	n.c.	
hvit/grønn (10)	0V	
hvit (11)	0V sensor	
brun / grønn (12)	L+	
skjerm	hus	



Inkrementell koder med solid skaft

RU10000-I05/K

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram



rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)