


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Produktegenskaper**

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 2

Prosesstilkobling

gjenget tilkobling M26 x 1,5

**Applikasjon**

Design

for T-stykker (DIN 2353): QL 22-18-22

Mediumtemperatur

[°C]

0,00...80,00

Trykklassifisering

[bar]

30,00

**Elektriske data**

Driftsspenning

[V]

20,00...28,00 DC

Strømforbruk

[mA]

&lt; 80,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid

[s]

15,00; (optisk indikert)

**Innganger / utganger**

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 2

**Utganger**

Totalt antall utganger

2

Utgangssignal

koblingssignal

Elektrisk design

PNP

Antall digitale utganger

2

Utgangsfunksjon

normalt åpen



## Strømningsovervåking

SAE18BBDGPKG/W/US

|                                             |      |         |
|---------------------------------------------|------|---------|
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC       | [V]  | 2,50    |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC | [mA] | 200,00  |
| Beskyttelse mot kortslutning                |      | ja      |
| Type kortslutningsbeskyttelse               |      | pulsert |
| Overbelastningsbeskyttelse                  |      | ja      |

## Måle - / innstillingsområde

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Strømningsområde   | [l/min] | 0,00...20,00 |
| Innstillingsområde | [l/min] | 0,40...19,60 |

## Nøyaktighet/avvik

|                          |         |                                  |
|--------------------------|---------|----------------------------------|
| Merknad om repeterbarhet |         | 3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %) |
| Temperaturgradient       | [K/min] | 200,00                           |
| Hysteres                 | [l/min] | ca. 10                           |
| Målefeil                 | [X16]   | max. ± 10                        |

## Responstid

|            |     |                   |
|------------|-----|-------------------|
| Responstid | [s] | 5,00; (10%...90%) |
|------------|-----|-------------------|

## Programvare / programmering

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| Justering av koblingspunkt |  | trykknapp |
|----------------------------|--|-----------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20,00...60,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Mekaniske data

|                           |      |                                                |
|---------------------------|------|------------------------------------------------|
| Dimensjoner               | [mm] | Ø 14,00                                        |
| Materialer                |      | PBT-GF20                                       |
| Materiale (fuktede deler) |      | rustfritt stål (1.4571/316Ti) delvis forniklet |
| Prosesstilkobling         |      | gjenget tilkobling M26 x 1,5                   |

## Displayer/driftselementer

|         |          |                                                       |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| Display | Funksjon | 10 x LED, flerfarget Oppløsning 10 % av endelig verdi |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|

## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A






## Strømningsovervåking

SAE18BBDGPKG/W/US

### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |
| WH = | hvit          |