


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABB/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF6200 + E40160

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00


Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABB/US

Nøyaktighet/avvik	
Temperaturgradient	[K/min] 15,00
Responstid	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Væsker	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Gasser	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
Tilbehør	
Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m	
	



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABB/US

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå