




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ABB /US-100




Produktegenskaper		
Probelengde L	[mm]	45,00
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd
Applikasjon		
Applikasjon		høytemperaturområde
Medier		Væsker; Gasser
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering	[bar]	30,00
Væsker		
Applikasjon		høytemperaturområde
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Gasser		
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Elektriske data		
Tilkobling til kontrollmonitor		VS3000
Måle - / innstillingsområde		
Probelengde L	[mm]	45,00
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	300,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ABB /US-100


Væsker		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8 213,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	87,50
Hus		for adapter
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m		
		



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ABB /US-100

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå