



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


SFM12ABA/US-100

CSA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF5200 + E40101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstilkobling	M12 x 1
-------------------	---------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


SFM12ABA/US-100 CSA

Væsker	
Responstid [s]	1,00...10,00
Gasser	
Responstid [s]	1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling	M12 x 1
Tilbehør	
Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m



Tilkobling



Lederfarger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart

WH = hvit

GY = grå