


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABBE0

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF111A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1
--------------------	---------

Applikasjon

Applikasjon	Ekskl. sone 0
Mediumtemperatur [°C]	-20,00...60,00
Trykklassifisering [bar]	300,00

Væsker

Applikasjon	Ekskl. sone 0
Mediumtemperatur [°C]	-20,00...60,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-20,00...60,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200 Ex i
--------------------------------	--------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker


Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABBE0

Gasser	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Dimensjoner	[mm] M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	M12 x 1
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå