




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG14ZBB

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF0516

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	Clamp DN25 ISO 2852
--------------------	---------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde; hygieniske applikasjoner
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde; hygieniske applikasjoner
Mediumtemperatur [°C]	0,00...120,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	0,00...100,00
-----------------------	---------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik


Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG14ZBB

Responstid	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Væsker	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Gasser	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	Clamp DN25 ISO 2852
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, silikon; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå