

Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


SFR12ADB/US-100

CSA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF5200 + E40096

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytrykk
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykkklassifisering [bar]	300,00

Væsker

Applikasjon	høytrykk
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ADB/US-100 CSA


Væsker	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Gasser	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m



Tilkobling



Lederfarger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = hvit
 GY = grå