




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF5350 + E40101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstilkobling	M12 x 1
-------------------	---------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFM12ABA

Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		M12 x 1
Tilbehør		
Varer som leveres		forseglinger: 2 x AMF 30
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå