



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG18ABB/2G /6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Probelengde L	[mm]	156,00
Prosesstilkobling		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Applikasjon

Applikasjon		høytemperaturområde
Medier		Væsker; Gasser
Mediumtemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Trykklassifisering	[bar]	30,00

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--------------------------------	--	-------------------------------

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	156,00
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik


Temperaturgradient	[K/min]	15,00
--------------------	---------	-------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFG18ABB/2G /6M

Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
ATEX-merking		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	2,67
Hus		sylindrisk
Dimensjoner	[mm]	Ø 18,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Prosesstilkobling		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Merknader		
Merknader	I prinsippet tar typetesten i henhold til 94/9/EC (ATEX) kun hensyn til atmosfæriske forhold (0,8...1,1 bar).	
	For trykk utenfor dette området må bruken vurderes og godkjennes av brukeren.	
	Følg bruksanvisningen og typetestsertifikatet.	
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå