


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ZDB /6M



1 innvendig tråd M18 x 1,5



Produktegenskaper	
Probelengde L	[mm] 45,00
Prosesstillkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd
Applikasjon	
Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Trykklassifisering	[bar] 300,00
Væsker	
Mediumtemperatur	[°C] 0,00...120,00
Gasser	
Mediumtemperatur	[°C] 0,00...100,00
Elektriske data	
Tilkobling til kontrollmonitor	VS3000
Måle - / innstillingsområde	
Probelengde L	[mm] 45,00
Væsker	
Innstillingsområde	[cm/s] 3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s] 3,00...60,00
Gasser	
Innstillingsområde	[cm/s] 200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s] 200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik	
Temperaturgradient	[K/min] 300,00
Responstid	
Responstid	[s] 1,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ZDB /6M

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8 096,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	454,50
Hus		for adapter
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer	Låsemuttere:: rustfritt stål:: Kabelgjennomføringer: FKM; mutter for kabelkjertel: messing forniklet; Sleeve: messing forniklet	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A	
Prosesstilkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, silikon; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå