


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ADB /6M



1 innvendig tråd M18 x 1,5



Produktegenskaper

Probelengde L	[mm]	45,00
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd

Applikasjon

Applikasjon		høytemperaturområde
Medier		Væsker; Gasser
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering	[bar]	300,00

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	45,00
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	300,00
--------------------	---------	--------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Tester/godkjenninger


Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8 213,00



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ADB /6M

Mekaniske data	
Vekt [g]	413,50
Hus	for adapter
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse	M18 x 1,50
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Prosesstilkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå