


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFN12AAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF5800 + E40127

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	1/2" NPT
--------------------	----------

Applikasjon

Medier	Væsker; aggressive medier
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	5,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	0,00...60,00
Største følsomhet [cm/s]	0,00...20,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------


Væsker

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

**Gjennomstrømning For tilkobling til en
evalueringsenhet**

SFN12AAC

Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	PTFE
Materiale (fuktede deler)	PTFE
Prosesstilkobling	1/2" NPT
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå