


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ZDT /6M



1 innvendig tråd M18 x 1,5



Produktegenskaper		
Probelengde L	[mm]	45,00
Prosesstillkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd
Applikasjon		
Applikasjon		høytemperaturområde
Medier		Væsker; Gasser; aggressive medier
Trykklassifisering	[bar]	100,00
Væsker		
Mediumtemperatur	[°C]	0,00...120,00
Gasser		
Mediumtemperatur	[°C]	0,00...100,00
Elektriske data		
Tilkobling til kontrollmonitor		VS3000
Måle - / innstillingsområde		
Probelengde L	[mm]	45,00
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	300,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFD10ZDT /6M

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ANN]		8 096,00


Mekaniske data		
Vekt [g]		449,50
Hus		for adapter
Dimensjoner [mm]		M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		titanium (3.7035)
Materiale (fuktede deler)		titanium (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, silikon; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå