

- CE UK
CA

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstilkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd

Medier		Væsker; Gasser
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering	[bar]	30,00

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
------------------	------	----------------

Driftsspenningsstoleranse	[%]	> -10,00
Driftsspennning	[V]	48,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 40,00
Beskyttelsesklasse		III



Strømningsovervåking

SID10ABBPKG/US-100

Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	10,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Utganger	
Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Måle - / innstillingsområde	
Probelengde L [mm]	45,00
Væsker	
Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...100,00
Gasser	
Innstillingsområde [cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik	
Repeterbarhet [cm/s]	1,00...5,00
Merknad om repeterbarhet	for vann 5...100 cm/s; 25 °C Fabrikkinnstilling
Temperatur drift [cm/s x 1/K]	0.1; (for vann 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Temperaturgradient [K/min]	300,00
Byttepunkts nøyaktighet [cm/s]	± 2...± 10; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling)
Hysteresese [cm/s]	2...5; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling)
Responstid	
Responstid [s]	1,00...10,00
Væsker	
Responstid [s]	1,00...10,00
Gasser	
Responstid [s]	1,00...10,00
Programvare / programmering	
Justering av koblingspunkt	trykknapp
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00



Strømningsovervåking

SID10ABBFPKG/US-100

Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	275,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	245,65
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	10 x LED, tre-farge
---------	----------	---------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

