


Strømningsovervåking

SIS30ABBFPKG/US-100-IPF

Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.
ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør



- 1 LED bar skjerm
2 innstillingsknapp
3 Aseptoflex tråd



US

EC 1935/2004

EHEDG

Tested

FCM



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstilkobling

Aseptoflex

Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Applikasjon

hygieniske systemer

Mediumtemperatur

[°C]

-25,00...95,00; (for SIP-prosessen: ...140 °C)

Trykklassifisering

[bar]

30,00

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

19,00...36,00 DC

Strømforbruk

[mA]

< 60,00



Strømningsovervåking

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	10,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Utganger	
Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Måle - / innstillingsområde	
Probelengde L [mm]	55,00
Væsker	
Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...100,00
Gasser	
Innstillingsområde [cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik	
Repeterbarhet [cm/s]	1,00...5,00
Merknad om repeterbarhet	for vann 5...100 cm/s; 25 °C Fabrikkinnstilling
Temperaturdrift [cm/s x 1/K]	0.1; (for vann 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Temperaturgradient [K/min]	300,00
Byttepunkts nøyaktighet [cm/s]	± 2...± 10; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling)
Hysteresese [cm/s]	2...5; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling)
Responstid	
Responstid [s]	1,00...10,00
Programvare / programmering	
Justering av koblingspunkt	trykknapp
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K



Strømningsovervåking

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	298,00

Mekaniske data		
Vekt	[g]	381,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-ring: FKM	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4	
Prosesstillkobling	Aseptoflex	
Installasjonslengde EL	[mm]	69,50

Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	10 x LED, tre-farge

Merknader		
Merk	Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.; ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

