


Strømningsovervåking

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.
ingen flere adaptore tilgjengelige som tilbehør



- 1 LED bar skjerm
2 innstillingsknapp
3 Aseptoflex tråd



EC 1935/2004 EHEDG Tested

FCM



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstilkobling

Aseptoflex

Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Applikasjon

hygieniske systemer

Mediumtemperatur [°C]

-25,00...95,00; (for SIP-prosessen: ...140 °C)

Trykklassifisering [bar]

30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]

19,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA]

< 60,00

Beskyttelsesklasse

III



Strømningsovervåking

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]		10,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 1
Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		koblingssignal
Elektrisk design		PNP
Antall digitale utganger		1
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]		250,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Probelengde L [mm]		38,00
Væsker		
Innstillingsområde [cm/s]		3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]		3,00...100,00
Gasser		
Innstillingsområde [cm/s]		200,00...3 000,00
Største følsomhet [cm/s]		200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik		
Repeterbarhet [cm/s]		1,00...5,00
Merknad om repeterbarhet		for vann 5...100 cm/s; 25 °C Fabrikkinnstilling
Temperatur drift [cm/s x 1/K]		0.1; (for vann 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Temperaturgradient [K/min]		300,00
Byttestpunkts nøyaktighet [cm/s]		± 2...± 10; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling)
Hysteresis [cm/s]		2...5; (for vann 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrikkinnstilling)
Responstid		
Responstid [s]		1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		trykknapp
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K



Strømningsovervåking

SIS30ABBPKG/US-100-IPF

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	298,00

Mekaniske data		
Vekt	[g]	403,50
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-ring: FKM	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4	
Prosesstilkobling	Aseptoflex	

Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	10 x LED, tre-farge

Merknader		
Merk	Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.; ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

