ST3619

Strømningsovervåking

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5001 + E40107
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



CE

Produktegenskaper		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 1
Prosesstilkobling		1/2" NPT
Applikasjon		
Medier		Væsker
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering	[bar]	30,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 20,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale utganger: 1
Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		koblingssignal
Elektrisk design		NPN
Antall digitale utganger		1

ST3619

Strømningsovervåking

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	15,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		1/2" NPT
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A



ST3619

Strømningsovervåking

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Tilkobling