


Strømningsovervåking

SCG15ABBPKG/6M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produkttegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstillkobling

Varivent DN50

Applikasjon

Applikasjon

hygieniske applikasjoner

Mediumtemperatur

[°C]

-25,00...95,00

Trykklassifisering

[bar]

30,00

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

20,00...36,00 DC

Strømforbruk

[mA]

< 45,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid

[s]

< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Utganger

Totalt antall utganger

1

Utgangssignal

koblingssignal



Strømningsovervåking

SCG15ABBPKG/6M/PH

Elektrisk design	PNP	
Antall digitale utganger	1	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00	
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00	
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient [K/min]	15,00	
Responstid		
Responstid [s]	1,00...10,00	
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...30,00	
Beskyttelse	IP 67	
Mekaniske data		
Dimensjoner [mm]	60,00 x 41,00 x 82,00	
Materialer	PBT-GF20	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)	
Prosesstilkobling	Varivent DN50	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	





Strømningsovervåking

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart