


Strømningsovervåking

SCG15ABBPKG/US-100-IPF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI2000

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstilkobling

Varivent DN50

Applikasjon

Applikasjon

hygieniske applikasjoner

Mediumtemperatur

[°C]

-25,00...95,00

Trykklassifisering

[bar]

30,00

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

20,00...36,00 DC

Strømforbruk

[mA]

< 45,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid

[s]

< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1



Strømningsovervåking

SCG15ABBPKG/US-100-IPF

Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		koblingssignal
Elektrisk design		PNP
Antall digitale utganger		1
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	15,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...30,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	72,00 x 41,00 x 82,00
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling		Varivent DN50
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



Strømningsovervåking

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A

