




Strømningsovervåking

SCR14ADBFPKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI0504 + E40099

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Prosesstillkobling

G 1/4 ekstern tråd

Applikasjon

Applikasjon

høytrykk

Medier

Væsker

Mediumtemperatur [°C]

-25,00...80,00

Trykklassifisering [bar]

300,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]

20,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA]

< 45,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid [s]

< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 1

Utganger

Totalt antall utganger

1

Utgangssignal

koblingssignal

Elektrisk design

PNP



Strømningsovervåking

SCR14ADBFPKG/US

Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
----------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/4 ekstern tråd

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
---------	----------	----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Strømningsovervåking

SCR14ADBFPKG/US

Tilkobling

