




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12ABB/US-100-H

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1
--------------------	---------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykkklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	5,00...1 500,00
---------------------------	-----------------

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

ST1204



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet


STM12ABB/US-100-H

Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	M12 x 1


Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Maksimal kabellengde: 100 m



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit