




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: ST1306

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	M12 x 1,75
--------------------	------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	0,00...120,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	0,00...100,00
-----------------------	---------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0100
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser


Innstillingsområde [cm/s]	200,00...1 500,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	15,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Væsker		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,75
Gjengebetegnelse		M12 x 1,75
Materialer		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling		M12 x 1,75
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Tilkobling		



Lederfarger :

BN = brun
 GN = grønn
 WH = hvit
 YE = gul