


## Strømningsovervåking

SCR14ABAFPKG/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5000 + E40099

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



## Produktegenskaper

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
| Prosesstillkobling           | G 1/4 ekstern tråd          |

## Applikasjon

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Medier                   | Væsker         |
| Mediumtemperatur [°C]    | -25,00...80,00 |
| Trykklassifisering [bar] | 30,00          |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 20,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 45,00          |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Innkoblingsforsinkelsestid [s]    | < 20,00          |

## Innganger / utganger

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
|------------------------------|-----------------------------|

## Utganger

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Totalt antall utganger   | 1              |
| Utgangssignal            | koblingssignal |
| Elektrisk design         | PNP            |
| Antall digitale utganger | 1              |

# ST2600



## Strømningsovervåking

SCR14ABAFPKG/PH

|                                             |          |                                                  |  |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|
| Utgangsfunksjon                             |          | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |  |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC       | [V]      | 2,50                                             |  |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC | [mA]     | 400,00                                           |  |
| Beskyttelse mot kortslutning                |          | ja                                               |  |
| Type kortslutningsbeskyttelse               |          | pulsert                                          |  |
| Overbelastningsbeskyttelse                  |          | ja                                               |  |
| Måle - / innstillingsområde                 |          |                                                  |  |
| Innstillingsområde                          | [cm/s]   | 3,00...300,00                                    |  |
| Største følsomhet                           | [cm/s]   | 3,00...60,00                                     |  |
| Nøyaktighet/avvik                           |          |                                                  |  |
| Temperaturgradient                          | [K/min]  | 15,00                                            |  |
| Responstid                                  |          |                                                  |  |
| Responstid                                  | [s]      | 1,00...10,00                                     |  |
| Programvare / programmering                 |          |                                                  |  |
| Justering av koblingspunkt                  |          | potensiometer                                    |  |
| Driftsforhold                               |          |                                                  |  |
| Omgivelsestemperatur                        | [°C]     | -20,00...80,00                                   |  |
| Beskyttelse                                 |          | IP 67                                            |  |
| Mekaniske data                              |          |                                                  |  |
| Materialer                                  |          | PBT-GF20                                         |  |
| Materiale (fuktede deler)                   |          | rustfritt stål (1.4305 / 303)                    |  |
| Prosesstilkobling                           |          | G 1/4 ekstern tråd                               |  |
| Displayer/driftselementer                   |          |                                                  |  |
| Display                                     | Funksjon | 11 x LED                                         |  |
| Tilbehør                                    |          |                                                  |  |
| Varer som leveres                           |          | forseglinger: 2 x AMF 30 skrujern                |  |
| Merknader                                   |          |                                                  |  |
| Antall i forpakning                         |          | 1,00 stk.                                        |  |

# ST2600



## Strømningsovervåking

SCR14ABAFPKG/PH

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC

### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BU = | brun          |
| BK = | blå           |
|      | svart         |