


## Strømningsovervåking

SCN12ABAFPKG/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5000 + E40127

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



## Produktegenskaper

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
| Prosesstillkobling           | 1/2" NPT                    |

## Applikasjon

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Medier                   | Væsker         |
| Mediumtemperatur [°C]    | -25,00...80,00 |
| Trykklassifisering [bar] | 30,00          |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 20,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 45,00          |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Innkoblingsforsinkelsestid [s]    | < 20,00          |

## Innganger / utganger

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
|------------------------------|-----------------------------|

## Utganger

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Totalt antall utganger   | 1              |
| Utgangssignal            | koblingssignal |
| Elektrisk design         | PNP            |
| Antall digitale utganger | 1              |



## Strømningsovervåking

SCN12ABAFPKG/PH

|                                                  |                                                  |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |          |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50                                             |          |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 400,00                                           |          |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja                                               |          |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert                                          |          |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja                                               |          |
| Måle - / innstillingsområde                      |                                                  |          |
| Innstillingsområde [cm/s]                        | 3,00...300,00                                    |          |
| Største følsomhet [cm/s]                         | 3,00...60,00                                     |          |
| Nøyaktighet/avvik                                |                                                  |          |
| Temperaturgradient [K/min]                       | 15,00                                            |          |
| Responstid                                       |                                                  |          |
| Responstid [s]                                   | 1,00...10,00                                     |          |
| Programvare / programmering                      |                                                  |          |
| Justering av koblingspunkt                       | potensiometer                                    |          |
| Driftsforhold                                    |                                                  |          |
| Omgivelsestemperatur [°C]                        | -20,00...80,00                                   |          |
| Beskyttelse                                      | IP 67                                            |          |
| Mekaniske data                                   |                                                  |          |
| Materialer                                       | PBT-GF20                                         |          |
| Materiale (fuktede deler)                        | rustfritt stål (1.4305 / 303)                    |          |
| Prosesstilkobling                                | 1/2" NPT                                         |          |
| Displayer/driftselementer                        |                                                  |          |
| Display                                          | Funksjon                                         | 11 x LED |
| Merknader                                        |                                                  |          |
| Antall i forpakning                              | 1,00 stk.                                        |          |

# ST3610





## Strømningsovervåking

SCN12ABAFPKG/PH

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BU = | brun          |
| BK = | blå           |
|      | svart         |