


Strømningsovervåking

SCN12ADBAKOW/LS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5006 + E40107

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	1/2" NPT

Applikasjon

Applikasjon	høytrykk
Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...60,00
Trykklassifisering [bar]	300,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	70,00...140,00 AC
Strømforbruk [mA]	< 40,00
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	relé
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen



Strømningsovervåking

SCN12ADBAKOW/LS

Beskyttelse mot kortslutning	nei
------------------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	300,00
--------------------	---------	--------

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
----------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	1/2" NPT

Displayer/driftselementer


Display	Funksjon	11 x LED
---------	----------	----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C



Tilkobling

