


Strømningsovervåking

SCE18ADBFPKG/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5000 + E40104

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	T-stykke QL 18 / ST DIN 2353

Applikasjon

Applikasjon	høytrykk
Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykkklassifisering [bar]	300,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP



Strømningsovervåking

SCE18ADBFPKG/PH

Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Måle - / innstillingsområde	
Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00
Nøyaktighet/avvik	
Temperaturgradient [K/min]	300,00
Responstid	
Responstid [s]	1,00...10,00
Programvare / programmering	
Justering av koblingspunkt	potensiometer
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Dimensjoner [mm]	60,00 x 41,00 x 101,00
Materialer	PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	T-stykke QL 18 / ST DIN 2353
Displayer/driftselementer	
Display	Funksjon 11 x LED
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

ST6600




Strømningsovervåking

SCE18ADBFPKG/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart