

TA-123.LDR12-A-ZVG/US/

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!





Temperatursendere

TA-123.LDR12-A-ZVG/US/

Maks. last	[Ω]	500,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Probelengde L	[mm]	47,50
Måleområde		-10,00...150,00 °C 14,00...302,00 °F
Oppløsning		
Oppløsning av analog utgang	[K]	0,02
Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktig analog utgang	[K]	± 0,3
Temperatur koeffisient	[X22]	< ± 0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C)
Responstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	1 / 3; (to DIN EN 60751)
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	231,60
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 180,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4305 / 303); PA
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	30,00...50,00
Prosesstilkobling		gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd
Installasjonslengde EL	[mm]	87,50
Merknader		
Merknader		henvisning til UL: for bruk på en lavspenningskrets med overstrømsbeskyttelse i samsvar med UL873 tab. 28,1 eller I _{max} = 100/U _b (U _b = spenning på kretsen) Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning		1,00 stk.

TA3431



Temperatursendere

TA-123.LDR12-A-ZVG/US/

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

