




Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TM-050KCED10- /US/ /V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TM4511 + E33403

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant



EHEDG Certified

Produktegenskaper

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
Prosesstilkobling	G 1 Aseptoflex Vario	
Installasjonslengde EL [mm]	63,80	

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Applikasjon	hygieniske systemer	
Medier	væsker og gasser	
Trykklassifisering [bar]	50,00	
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00	

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	50,00	
Måleområde		-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	5 / 14; (to DIN EN 60751)
--------------------------------	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	229,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TM-050KCED10- /US/ /V

Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Prosesstilkobling	G 1 Aseptoflex Vario
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	Ra: < 0,6
Probe diameter [mm]	10,00
Installasjonslengde EL [mm]	63,80

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann. 3-A-kvalifikasjonen er bare gyldig hvis adaptere med 3-A kvalifikasjon brukes til installasjon. driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

