




Temperatursendere med display

TN-030KLBM12-MFRKG/US/



- 1 LED-er Displayenhet / koblingsstatus
- 2 alfanumerisk skjerm 4-sifret rød/grønn
- 3 programmeringsknapper
- 4 øvre del av huset kan roteres 345°



Produktegenskaper		
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1	
Måleområde	-50,00...150,00 °C	-58,00...302,00 °F
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling G 1/2	
Installasjonslengde EL [mm]	30,00	
Applikasjon		
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Medier	væsker og gasser	
Trykklassifisering [bar]	300,00	
Elektriske data		
Driftsspenning [V]	18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)	
Strømforbruk [mA]	< 50,00	
Beskyttelsesklasse	III	
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja	
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	1,00	



Temperatursendere med display

TN-030KLB12-MFRKG/US/

Integrert vaktbikkje	ja	
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1	
Utganger		
Totalt antall utganger	2	
Utgangssignal	koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar)	
Elektrisk design	PNP/NPN	
Antall digitale utganger	2	
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00	
Antall analoge utganger	1	
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00	
Maks. last [Ω]	500,00	
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00	
Min. last motstand [Ω]	2 000,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Måle - / innstillingsområde		
Måleområde	-50,00...150,00 °C	-58,00...302,00 °F
Fabrikkinnstilling	-50...150 °C	
Sett punkt SP	-49,80...150,00 °C	-57,60...302,00 °F
Tilbakestill punkt rP	-50,00...149,80 °C	-58,00...301,60 °F
Analogt startpunkt	-50,00...145,00 °C	-58,00...293,00 °F
Analogt endepunkt	-45,00...150,00 °C	-49,00...302,00 °F
I trinn av	0,10 °C	0,10 °F
Oppløsning		
Oppløsning på bytteutgang [K]	0,10	
Oppløsning av analog utgang [K]	Strømutgang: MS / 4096; Spenningsutgang: MS / 3561	
Oppløsning på skjermen [K]	0,10	
Nøyaktighet/avvik		
Byttepunkts nøyaktighet [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Nøyaktig analog utgang [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Skjerm nøyaktighet [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Temperatur koeffisient [X22]	0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 ± 5 °C)	
Responstid		
Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3; (to DIN EN 60751)	
Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling	hysteres / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; Inn-/utkoblingsforsinkelse; Damping; Displayenhet; strøm/spenning utgang	



Temperatursendere med display

TN-030KLBM12-MFRKG/US/

Tilkobling



OUT1: Koblingsutgang / IO-Link
OUT2: Koblingsutgang / analog utgang
Farger til DIN EN 60947-5-2
Lederfarger :

BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit