


TD2811



Temperatursender med display

TD-050CFEC01-A-ZVG/US



1 1,5" Clamp ISO 2852
EL = installasjonslengde



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1	
Måleområde	-50,00...150,00 °C	-58,00...302,00 °F
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Prosesstilkobling	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Installasjonslengde EL [mm]	50,00	

Applikasjon

Måleelement	1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A)
-------------	---



Temperatursender med display

TD-050CFEC01-A-ZVG/US

Medier		væsker og gasser
Trykklassifisering	[bar]	100,00
Vakuummotstand	[mbar]	-1 000,00
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN)	[bar]	60,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...32,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	2,00
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall analoge utganger: 1
Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antall analoge utganger		1
Analog strømutfgang	[mA]	4,00...20,00
Maks. last	[Ω]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Måleområde		-50,00...150,00 °C -58,00...302,00 °F
Fabrikkinnstilling		-10...150 °C
Oppløsning		
Oppløsning av analog utfgang	[K]	0,04
Oppløsning på skjermen	[K]	0,10
Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktig analog utfgang	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperatur koeffisient	[X22]	0,1; (ved avvik fra referansebetingelsen 25 °C)
Responstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	1 / 3
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler		1.1
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse		IP 67; IP 68; IP 69K



Temperatursender med display

TD-050CFEC01-A-ZVG/US

Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	405,00
Merknad om godkjenning	fabrikksertifikat tilgjengelig som nedlasting på www.factory-certificate.ifm	
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	K001
Mekaniske data		
Vekt	[g]	334,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L) elektropolert	
Prosesstilkobling	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	Ra: < 0,8	
Probe diameter	[mm]	6,00
Installasjonslengde EL	[mm]	50,00
Displayer/driftselementer		
Display		7-segments LED-skjerm, 4-sifret
		skjermenhet / status, °C / °F
Merknader		
Merknader	MS = angi målespenn	
	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		

TD2811



Temperatursender med display

TD-050CFEC01-A-ZVG/US

Tilkobling

