


TS2759



Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Tiltrekkingsmoment 1,5 Nm



Produktegenskaper		
Måleområde	-30,00...180,00 °C	-22,00...356,00 °F
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling M5 ekstern tråd	
Applikasjon		
Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Installasjon	overflatemontert RTD for solide kropper	
Elektriske data		
Beskyttelsesklasse	III	
Måle - / innstillingsområde		
Måleområde	-30,00...180,00 °C	-22,00...356,00 °F
Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktighet	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Responstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (to DIN EN 60751)
Driftsforhold		
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	10 377,80
Mekaniske data		
Vekt	[g]	102,80
Hus	skru-inn sensor	
Dimensjoner	[mm]	M5 / L = 25,70
Gjengebetegnelse	M5	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling M5 ekstern tråd	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

TS2759



Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-PT100-SCREW-IN M5

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, silikon

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

