


TS2056



Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-200KCID10-...../US/



DNV
DNV.COM/AF

Produktegenskaper

Måleområde	-50,00...250,00 °C	-58,00...482,00 °F
Prosesstilkobling	Ø 10 mm	
Installasjonslengde EL [mm]	42,00	

Applikasjon

Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Medier	væsker og gasser	
Trykklassifisering [bar]	160,00	
Merknad om trykkvurdering	for montering i progressiv ringmontering	
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00	

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L [mm]	42,00	
Måleområde	-50,00...250,00 °C	-58,00...482,00 °F
Merknad om måleområde	stasjonær: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----------------	-------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	12 / 39; (to DIN EN 60751)
--------------------------------	----------------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	11 415,50
------------	-----------

Mekaniske data

Vekt [g]	86,60
Dimensjoner [mm]	Ø 10,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PFA/PTFE
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Prosesstilkobling	Ø 10 mm
Probe diameter [mm]	10,00
Installasjonslengde EL [mm]	42,00

TS2056



Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-200KCID10-...../US/

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PTFE

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

