



Temperatur probesensor

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TT2281 eller TT2081

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 plug-område
L = probelengde tilsvarer installasjonslengde EL



Produktegenskaper

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
Installasjonslengde EL [mm]	260,00	

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Medier	væsker og gasser	
Trykkklassifisering [bar]	160,00	
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00	

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III	
--------------------	-----	--

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L [mm]	260,00	
Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
-----------------	-------------------------	--

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3; (to DIN EN 60751)	
--------------------------------	--------------------------	--

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Merknad om omgivelsestemperatur	plug-område	
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00	
Beskyttelse	IP 68; IP 69K	

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
--------------	-------------------	--------------



Temperatur probesensor

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
--------------------	------------------	--------------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	0,07
Dimensjoner	[mm]	Ø 8,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Probe diameter	[mm]	8,00
Installasjonslengde EL	[mm]	260,00

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

