




Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TM-025KCBR14- /DE/




Produkttegenskaper		
Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 1/4	
Installasjonslengde EL	[mm]	25,00
Applikasjon		
Måleelement	1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse A)	
Medier	væsker og gasser	
Trykklassifisering	[bar]	400,00
Elektriske data		
Beskyttelsesklasse	III	
Måle - / innstillingsområde		
Probelengde L	[mm]	12,00
Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktighet	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Responstid		
Dynamisk respons T05 / T09	[s]	1 / 3; (to DIN EN 60751)
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse	IP 68; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	22 831,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	K017



Temperaturkabelsensor med prosessstilkobling

TM-025KCBR14- /DE/

Mekaniske data		
Vekt	[g]	82,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPS; FKM
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tetning: FKM
Prosessstilkobling		gjenget tilkobling G 1/4
Probe diameter	[mm]	6,00
Installasjonslengde EL	[mm]	25,00
Tilbehør		
Varer som leveres		Tetning
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		



Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt (DT04-3P)